


● 止め金

系列AL, ALL



呼び番号	寸 法						質量 kg (参考) 100個あたり	参 考 ナットの 呼び番号
	B_3	B_4	L_2	d_7	L_1	L_3		
AL44	4	20	12	9	22.5	30.5	2.60	AN44, AN48
AL52	4	24	12	12	25.5	33.5	3.39	AN52, AN56
AL60	4	24	12	12	30.5	38.5	3.79	AN60
AL64	5	24	15	12	31	41	5.35	AN64
AL68	5	28	15	14	38	48	6.65	AN68, AN72
AL76	5	32	15	14	40	50	7.96	AN76
AL80	5	32	15	18	45	55	8.20	AN80, AN84
AL88	5	36	15	18	43	53	9.00	AN88, AN92
AL96	5	36	15	18	53	63	10.4	AN96
AL100	5	40	15	18	45	55	10.5	AN100

備考 この系列は、アダプタ系列 H31, H32 および H23 に使用する。

呼び番号	寸 法						質量 kg (参考) 100個あたり	参 考 ナットの 呼び番号
	B_3	B_4	L_2	d_7	L_1	L_3		
ALL44	4	20	12	7	13.5	21.5	2.12	ANL44
ALL48	4	20	12	9	17.5	25.5	2.29	ANL48, ANL52
ALL56	4	24	12	9	17.5	25.5	2.92	ANL56
ALL60	4	24	12	9	20.5	28.5	3.16	ANL60
ALL64	5	24	15	9	21	31	4.56	ANL64, ANL68
ALL72	5	28	15	9	20	30	5.03	ANL72
ALL76	5	28	15	12	24	34	5.28	ANL76, ANL80
ALL84	5	32	15	12	24	34	6.11	ANL84
ALL88	5	32	15	14	28	38	6.45	ANL88, ANL92
ALL96	5	36	15	14	28	38	7.29	ANL96, ANL100

備考 この系列は、アダプタ系列 H30 に使用する。